


## Product Features:

لعمل الفحص البصري حيث المنطقة المراد تفتيشه غير قابلة للوصول بوسائل Borescopes تستخدم الرقمية اسطوانة التفتيش أخرى.  
الأبيض الخفيف الذي LED كاميرا فيديو مصغرة في نهاية أنبوب جامدة. نهاية أنبوب الإدراج تتضمن 6 عالية borescope يستخدم يجعل من الممكن للحصول على رؤية واضحة جدا والتقاط الصور أو التقاط الفيديو في أعماق المعدات والمحركات وغيرها من الأماكن المظلمة.

### مميزات

- 1، النطق زاوية انحناء: من 0 إلى 180 درجة قابل للتعديل بشكل مستمر
- 2، عملية سهلة جدا من جانب واحد عقد اليد ومجرد دفع باستمرار على زر الإفراج عن طريق ثني الإبهام لضبط زاوية التعبير
- 3، وزاوية التعبير يمكن أن يكون مؤمنا / مقفلة في أي درجة من قبل فتح / إغلاق خلع الملابس فقط 4MM، دائرة نصف قطرها الانحناء صغير جدا 30
- عالية LED 5، والإضاءة العشاء ضوء
- 40 إلى 6mm 4000 عمق طويل من حقل من
- التوصيل وأمبير. لعب، MAC، و 7 و 8 و XP العمل مع: ويندوز، 7،
- 8، اتصال على أجهزة أندرويد دون استئصال



### المواصفات

1. الاستشعار CMOS عالية الجودة الاستشعار
2. القرار: 2X480
3. واجهة: USB2.0.
4. الإطار: 30 لقطة / ثانية (CIF و VGA) معدل
5. 400MM - 40MM الاتصال عن بعد:
6. البصرية زاوية عرض العدسة: 60 °
7. تنسيق الصورة: JPG
8. عالية: 6 جهاز كمبيوتر شخصي، واللون الأبيض LED ضوء
9. المسافة: 200 شمعة 9MM. السطوع في 200
10. قطر الإدراج: في 8.5
11. 800 طول الإدراج: MM
12. النطق زاوية انحناء: طريقة واحدة 0-180 درجة قابل للتعديل
13. زاوية خزانة: يمكن أن يكون مؤمنا / مقفلة في أي زاوية 0-180 درجة
14. النطق نصف قطر انحناء: 30 14MM
15. تعمل درجة الحرارة: 10 ° إلى 50 °
16. درجة حرارة التخزين: 0 درجة إلى 70 درجة
- التوصيل وأمبير. لعب، MAC، و 7 و 8 و XP يعمل مع: ويندوز
18. توصيل لأجهزة الروبوت
19. الحزمة: 200 X 150 X 60 (MM3). الحزمة: علبة كرتون، 200

### استخدام السريع

1. مستخدم ويندوز: USB بمنفذ borescope 1، سد العجز في
  2. تحميل البرنامج،
  3. انقر نقرا مزدوجا فوق الرمز لفتح النوافذ صورة
- لتغيير الصورة USB إذا جاءت الصورة من الكاميرا المدمج في الرجاء الضغط على الأجهزة في شريط التنقل، ثم انقر على الكاميرا

إلى borescope

:واستخدام السريع من مفاتيح الوظائف 4،

## KEYFUNCTION

KEY	وظيفة
SPACEBAR	IMAGEFREEZE
عودة	SNAP
↑. وأمبير ↓	ZOOMIN / OUT
F5	DELAY10SECONDDSSNAP

## لمستخدمي ماك:

Mac لا يوجد أي البرامج التي تعمل على نظام التشغيل

ولكن المستخدم قد يستخدم كمشك صور لمراقبة الصورة.

لتغيير الصورة USB إذا جاءت الصورة من الكاميرا المدمج في يرجى النقر على الكاميرات في شريط التنقل، ثم انقر على الكاميرا إلى borescope

## للتواصل مع أجهزة الروبوت:

www.electronic-supplier.com: يرجى زيارة صفحة على شبكة الانترنت ل

لتحميل أسفل أقل من البنود:

1، التطبيق:

2، القائمة: توصيل لالروبوت

## عمليات صياغة انحناء

1، كيف لثني مفصل انظر الصورة الصحيحة:

وعملت على زر التحرير وخلع الملابس معا.


دفع إلى أسفل على زر تحرير بواسطة الإبهام لثني مفصل إلى الزاوية المناسبة من 0 درجة إلى 180 درجة ذهابا وإيابا

وكيفية قفل زاوية التعيير: 2،

هناك خزانة في مكان أسفل من على زر تحرير تستطيع أن ترى في التخريش على حافة مستديرة. بدوره عكس اتجاه عقارب الساعة


لفتح خزانة وظيفة. دفع إلى أسفل خزانة وتحويل اتجاه عقارب الساعة خلع الملابس لإغلاق وظيفة

موقف مغلق موقف مقفلة



صورة من الصورة 3

يشير إلى موضع صورة من الصورة USB اتجاه كابل



حول العدسة لتوفير الإضاءة. سيتم تشغيله بمجرد سد العجز في منفذ LED هناك 6 عالية الأبيض ضوء borescope 4، وفي نهاية فإن الصمام يسبب ارتفاع في درجة الحرارة أثناء الاستخدام. من فضلك لا لمسها بواسطة الأصابع. USB.

ملاحظة هامة جدا

لا يغطي الأضرار التالية من قبل الضمان:

تحت درجة حرارة المشتركة من درجة حرارة الغرفة إلى 120 درجة فهرنهايت درجة. إذا كانت درجة borescope 1، يجب استخدام الحرارة أعلى من 120 درجة سوف تظهر الضوضاء في الصورة أو حتى تلف جهاز استشعار الصورة.

في الماء أو النفط. borescope 2، لا تضع

محني الخروج من مستخدم ثقب صغير يجب أن نتذكر لفتح التعبير والسماح لها بالعودة borescope 3، والانتهاج قبل التفتيش لاتخاذ إلى وضع مستقيم. ما يقرب من اخراجه ونسيت أن مباشرة سيضر المفاصل.

طرف لتنظيف سطح العدسة عن طريق الغمر قليلا الكحول، لا تلمس ذلك بواسطة الأصابع-Q 4، وذلك باستخدام

**Product Pictures:**



## Approval Certification:





## Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

1. Established in 2005, about 10 years of history;
2. Own main factories, supply diversification products and One stop service
3. Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC, CQC, RoHS, Reach, etc.
4. Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc
5. Production capability more than 100 thousands pcs/ month;
6. Monthly export more than 50 times delivery;
7. Exported to more than 20 countries and regions;
8. We provide an excellent combination between prices, quality & respond, delivery, after-sales!

