

Product Features:

Einzigartige Eigenschaften:

Automatische Dichteanalyse

200-fache digitale Vergrößerung

Importierte elektronische Komponenten

Elegantes Aussehen Design


Anwendungsgebiet:

Textil-, Bekleidungsindustrie, Verbraucherelektronik, Industrie Inspektion, Instrument, Gesundheitswesen, Labor, Fahrzeuginstandhaltung und -reparatur, Autoindustrie, Kanalinspektion, Sicherheit.

Softwareanwendung unter Windows:

Software bietet Snapshot, Videoaufnahme, Messung und etc

Product Pictures:







Model	SE-S003
Focus	Manual Focus
Focal Distance	3 mm — infinity, customized
Magnification	50 — 200X (continuous zoom)
Sensor	2 MP
Pixels	1600*1200, 640 * 480, 320*240
Video Resolution	Max 640*480
Photo Format	JPEG, BMP
Video Format	WMV, DZC
System	Windows XP SP2 and above, Mac OS X 10.5 and above, Linux
SnapShot	Software control (Windows only)
Date saving	Yes
Mac OSX	Photo Booth or FaceTime
Light Source	LED lights
Port	USB 2.0
Frame Speed	Max 30 frames/second
Material	Metal
Product Size	φ44 mm * 46mm
Gross Weight	600 g
N.W.	200 g
Warranty	1 year
OEM/ODM	Acceptable
Small quantity order	Acceptable

Anwendung:

Schließen Sie C003 an den Computer an, legen Sie es auf das Objekt und achten Sie darauf, dass das Logo zum Bediener zeigt.

Doppelklicken Sie, um die Software auszuführen

Drehen Sie den zentralen Knopf, um die geeignete Vergrößerung einzustellen

Drehen Sie den Fokusknopf, um das Bild zu löschen. Um die Dichtepfung präzise und einfach zu machen, halten Sie die textile Struktur horizontal und vertikal

Stellen Sie 3 Messpunkte durch Klicken auf die linke Taste ein; Um bequem zu justieren, wählen Sie bitte die Schnittpunkte von Kette und Schuss und legen Sie den zweiten Stichpunkt in der Ecke fest. Wenn die Abtastpunkte nicht ideal sind, klicken Sie bitte mit der linken Taste, um sie zu aktivieren (Überstreichen), verwenden Sie dann die Maus für die Grobeinstellung oder verwenden Sie die Richtungstaste in der Tastatur für eine genaue Einstellung, bis die Computerdichte-Linien perfekt mit der Kette und dem Schuss des Textils übereinstimmen. Aktuelle Daten zeigen die Kettdichte und die Schussdichte auf der rechten Seite der Software.

Bild einlesen: Bild lesen dient nur zur Doppelanalyse für vorhandene Bilder, die bei der Berichterstellung gespeichert werden. Bitte folgen Sie diesem Schritt beim Bildauslesen: Bild auswählen- & gt; Öffnen; Es kann zu unvorhersehbaren Problemen führen, wenn Sie auf die ausgewählten Bilder doppelklicken.

Kundenname und Analyst Wählen Sie: Pull-down-Liste und klicken Sie auf die linke Taste; Add new: Eingabe in Kundenname Spalte und speichern nach Berichtserstellung. Löschen: Liste entfernen, auswählen und löschen, indem Sie auf die rechte Schaltfläche klicken
Berichtsnummer wird vom System chronologisch generiert

Messen Klicken Sie in die untere rechte Ecke; Nachdem sich das Symbol geändert hat, setzen Sie 2 beliebige Punkte, um die Länge zu messen. Klicken Sie erneut nach der Messung, die Software kehrt zur Dichteanalyse zurück.

Approval Certification:



Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

- 1.Established in 2005, about 10 years of history;
- 2.Own main factories, supply diversification products and One stop service
- 3.Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC,CQC,RoHS,Reach,etc.
- 4.Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc
- 5.Production capability more than 100 thousands pcs/ month;
- 6.Monthly export more than 50 times delivery;
- 7.Exported to more than 20 countries and regions;
- 8.We provide an excellent combination between prices, quality & respond,delivery,after-sales!

