



PIPELINE INSPECTION



CAR INSPECTION



AIR CONDITIONER INSPECTION



SEWER DETECT

Product Features:

N° de modèle: wifi endoscope

Diamètre objectif: 8,0 MM

Résolution 640 * 480, 1280 * 720

Câble Longueur: 3,5 m

Taille du capteur: 1 / 5 pouce

Cadence: 30 images/s

Voir Angle: 70 degree Focal distance: 4 à 10CM.

Niveau imperméable à l'eau: IP67

Lumière de l'exposition: automatique

Température de fonctionnement: 0 degré à 70 degrés

Alimentation d'énergie: construit dans la batterie

Support informatique: ios Android Windows

Photo Format: MJPEG

Format vidéo AVI

Application: Idéal pour le système de caméra intra-orale, caméra sous-marine, imperméable Micro-caméras, détecteur de véhicule à moteur, de détecteur de canalisation d'égout, de recherche et de sauvetage, criminelle et de détecter les détecteur personnalisé, archéologique, la détection de PCB, soins à domicile, des industries aéronautique et spatiale, industries de soins et de tracteurs, petroleum industries, constructions de forage et ainsi de suite

Utilisation:

1. Scain QR code et télécharger l'appli, installent sur votre téléphone.
2. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation de la boîte de wifi. quand avoir une Led verte.

(s'il vous plaît assurez-vous que la case wifi est complètement chargée, normalement, il peut fonctionner environ 30 minutes à pleine charge)

3. communiquez avec wifi et commencer à utiliser!

plus de détails, lorsque vous l'achetez, vous pouvez suivre le manuel pour le faire.

Caractéristique:

1. nouveau Endoscope: The WIFI Endoscope peut prendre en charge tous les téléphones intelligents Android et iPhones et iPad Pro. Quant à une connexion WiFi, vous n'avez pas besoin d'être sur une connexion Wi-Fi locale, il crée son propre réseau WiFi lorsque vous l'allumez. Prend en charge 4 appareils au maximum connecter au WiFi en même temps.
2. haute résolution: vient avec caméra CMOS 2 mégapixels, qui vous offrent clairement courte portée HD vidéo et image de capture instantanée. La capacité d'enregistrer des vidéos ou clin d'oeil des images fixes, ce qui permet de vous capturer image au format JPG et vidéo au format AVI format 640 x 480, 1280 x 720 deux résolutions réglables.
3. mettant en vedette 1M/2M/3.5M/5M câble, imperméable à l'eau et caméra de 8mm de diamètre, il fonctionne bien avec 6 minuscule blanc LED qui est réglables d'OFF à pleine intensité pour ces sombres lieux vous souhaitez examiner.
4. multipurpose caméra: cette caméra d'inspection a beaucoup d'applications comprenant l'oreille, nez oral & traitement de la gorge, inspection CVC, tuyau de ventilation, équipement de la machine, moteur, automobile, bateau, pièces de montage, inspection de la construction des sites, éoliennes, avion.

Facile à configurer:

Tout d'abord, recherche scan code de QR, App stocker ou accéder à son interface pour télécharger l'App;

En second lieu, utiliser l'appareil en 2 façons: quand à l'aide du champ d'application, boîte de wifi payante lui-même, doivent fournir les données de lignes Andrews

Product Pictures:

WiFi



HD
720P


8mm Lens

2.0
Megapixel

1M 2M 3.5M 5M



Support IOS & Android & Windows









IOS



Android



→ Waterproof



Used on phone

Step One:

(ios)seraach for "wifi view" in the App Store or Scan QR code,and download it.



(android)seraach for "wifi view" in the google play or Scan QR code, and download it.



Step two:

Install wifi view app,then the icon  will show on your phone.

Step three:

Trun on the power swith①,④ the red light will flash.After 10 seconds, the Green light ⑤ keeps on,It indicate that the wifi box works normally.

Step four

Turn Turn on the wifi of the PC,after 15 seconds,and find ZCF of the wifi name.Connect it,password is 12345678,thenThe Green light⑤ will flash.It indicate that the Wifi has connected successfully.Then you can use it.



Step five:

put on the software  . Connect the WIFI Endoscope Camera to ②, the Green light ⑤will flash .Then you can use it.

Used on windows:

Step one:

Scan the QR code to downdoad the software. Or you can download the software by the link : <http://www.zcfkj.com/rar/ZCF99.exe>
We Promise NO VIRUS INCLUDED!!!



Step tow:

Trun on the power swith①,④ the red light will flash.After 10 seconds, the Green light ⑤ keeps on,It indicate that the wifi box works normally.

Step three:

Turn Turn on the wifi of the PC,after 15 seconds,and find ZCF of the wifi name.Connect it,password is 12345678,thenThe Green light⑤ will flash.

Step four

put on the software  . Connect the WIFI Endoscope Camera to ②, the Green light ⑤will flash. It indicate that the Wifi has connected successfully.Then you can use it.



a sucker of gifl for you,Make it easy to use (work on Flat plane)



1 x Endoscope
1 x Wifi box
1 x Small hook
1 x Magnet
1 x Side mirror
1 x Fixed set
1 x Sucker
1 x Charging line

Product Packaging:

- 1 x Endoscope sans fil
- 1 x petit crochet
- 1 x aimant
- 1 x côté Audition
- 1 x ensemble fixe
- 1 x Manuel

Remarque: la taille peut-être une petite erreur (1-2cm) en raison de mesure manuelle.

Note 1: S'il vous plaît envoyez-nous un courriel si vous avez quoi que ce soit, nous ferons de notre mieux pour serveur vous.

Remarque 2: La couleur peut être un peu différente en fonction de votre moniteur.

Remarque 3: Acheteur devrait responsable de toute taxe et douane, s'il y a

Approval Certification:



Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

- 1.Established in 2005, about 10 years of history;
- 2.Own main factories, supply diversification products and One stop service
- 3.Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC,CQC,RoHS,Reach,etc.
- 4.Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc
- 5.Production capability more than 100 thousands pcs/ month;
- 6.Monthly export more than 50 times delivery;
- 7.Exported to more than 20 countries and regions;
- 8.We provide an excellent combination between prices, quality & respond,delivery,after-sales!

