



PIPELINE INSPECTION



CAR INSPECTION



AIR CONDITIONER INSPECTION



SEWER DETECT

### Product Features:

Модельное нет: wifi эндоскоп

Диаметр линзы: 8,0 мм

Резолюция 640 \* 480, 1280 \* 720

Кабель длина: 3,5 м

Размер датчика: 1 / 5 дюйма

Частота кадров: 30fps

Просмотр угол: 70 degree Focal расстояние: 4-10 см.

Водонепроницаемый уровень: IP67

Воздействие света: автоматическая

Рабочая температура: 0 градусов до 70 градусов

Источник питания: встроенный аккумулятор

Поддержка компьютера: ios Android Windows

Фото формат: MJPEG

Формат видео AVI

Применение: Идеально подходит для Интраоральная системы камеры, подводные камеры, водонепроницаемый микро камеры, автотранспортного средства детектор, детектор трубопровода канализации, поиска и спасания, уголовное и пользовательских детектор, археологические обнаружение, обнаружение ПХД, уход на дому, авиационной и космической промышленности, уход и тракторы промышленности, нефтяных буровых предприятий, сооружений и так далее

### Использование:

1. Scain QR-код и скачать приложение, установить на свой телефон.

2. Нажмите выключатель питания wifi коробки. когда есть зеленый светодиодный индикатор.

(пожалуйста, убедитесь, что поле wifi заряжен полностью, как правило, он может работать около 30 минут при полной зарядке)

3. свяжитесь с wifi и начать использовать!

более подробную информацию, когда вы покупаете его, вы можете следить за руководством сделать это.

## **Особенность:**

1. новейшие эндоскоп: WiFi эндоскоп может поддерживать все смарт Android телефонов и iPhone и iPad Pro. Таким образом, WiFi соединение вам не нужно быть на местном WiFi соединении, он создает свою собственную сеть WiFi, когда вы включите его. Поддержка 4 устройств на большинстве подключение к WiFi в то же время.

2. высокое разрешение: поставляется с 2 Мп CMOS камера, которая предоставит вам ясно близкого расстояния HD видео и снимок образа. Возможность записи видео или оснастки, неподвижных изображений, позволяя вам захватить изображение в формате JPG и видео в AVI формате с 640 x 480, 1280 x 720 две регулируемые резолуции.

3. featuring 1M/2M/3.5M/5M кабель, водонепроницаемый и 8 мм диаметр камеры, он хорошо работает с 6 крошечные белые светодиоды, которые регулируются от OFF к полной яркости для тех темных мест, вы хотите посмотреть в.

4. многоцелевой камеры: Эта инспекционная камера имеет множество приложений, включая уха, полости носа и горла лечение, HVAC инспекция, вентиляционную трубу, машинное оборудование, двигателя, автомобильной, лодка, части Ассамблеи, строительство сайтов, ветровые турбины, самолеты инспекции.

Простота установки:

Во-первых Поиск сканирования QR-код, в App хранят или введите интерфейс для загрузки приложения;

Во-вторых, использовать устройство в 2 способами: когда с использованием области, заряженных wifi точки, необходимо предоставить данные линии Эндрюс

**Product Pictures:**

# WiFi



**HD**  
720P

**8mm Lens**

**2.0**  
Megapixel

## 1M 2M 3.5M 5M



# Support IOS & Android & Windows









IOS



Android



→ Waterproof



## Used on phone

### Step One:

(ios) search for "wifi view" in the App Store or Scan QR code, and download it.



(android) search for "wifi view" in the google play or Scan QR code, and download it.



### Step two:

Install wifi view app, then the icon  will show on your phone.

### Step three:


Turn on the power switch ①, ④ the red light will flash. After 10 seconds, the Green light ⑤ keeps on, it indicates that the wifi box works normally.

### Step four

Turn on the wifi of the PC, after 15 seconds, and find ZCF of the wifi name. Connect it, password is 12345678, then the Green light ⑤ will flash. It indicates that the Wifi has connected successfully. Then you can use it.



### Step five:

Put on the software . Connect the WIFI Endoscope Camera to ②, the Green light ⑤ will flash. Then you can use it.

## Used on windows:

### Step one:

Scan the QR code to download the software. Or you can download the software by the link: <http://www.zcfkj.com/rar/ZCF99.exe>  
We Promise NO VIRUS INCLUDED!!!




### Step two:

Turn on the power switch ①, ④ the red light will flash. After 10 seconds, the Green light ⑤ keeps on, it indicates that the wifi box works normally.

### Step three:

Turn on the wifi of the PC, after 15 seconds, and find ZCF of the wifi name. Connect it, password is 12345678, then the Green light ⑤ will flash.

### Step four

Put on the software . Connect the WIFI Endoscope Camera to ②, the Green light ⑤ will flash. It indicates that the Wifi has connected successfully. Then you can use it.



a sucker of gift for you, Make it easy to use (work on Flat plane)



- 1 x Endoscope
- 1 x Wifi box
- 1 x Small hook
- 1 x Magnet
- 1 x Side mirror
- 1 x Fixed set
- 1 x Sucker
- 1 x Charging line

## Product Packaging:

- 1 x Беспроводной эндоскоп
- 1 x небольшой крюк
- 1 x магнит
- 1 x боковой прослушивание
- 1 x фиксированный набор
- 1 x Руководство

Примечание: размер может быть мало ошибка (1-2 см) из-за ручного измерения.

Примечание 1: Пожалуйста, напишите нам если у вас есть что-нибудь, мы будем делать все возможное для сервера вам.

Примечание 2: Цвет может быть немного отличается в зависимости от вашего монитора.

Примечание 3: Покупатель должен ответственных за любых налогов и таможенных пошлин, если есть

## Approval Certification:





## Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

- 1.Established in 2005, about 10 years of history;
- 2.Own main factories, supply diversification products and One stop service
- 3.Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC,CQC,RoHS,Reach,etc.
- 4.Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc
- 5.Production capability more than 100 thousands pcs/ month;
- 6.Monthly export more than 50 times delivery;
- 7.Exported to more than 20 countries and regions;
- 8.We provide an excellent combination between prices, quality & respond,delivery,after-sales!

